



MaxiMizer

Dispensadores de productos químicos con cabinas bloqueables para cuando la seguridad es clave

Una gama completa de dispensadores innovadores y fáciles de usar para un máximo de 5 productos. Las cabinas bloqueables garantizan la seguridad de los productos químicos y de los usuarios.

Gracias a los componentes químicamente inertes, es posible limpiar las superficies manteniendo los productos de limpieza bajo llave.

MaxiMizer es adecuado para la limpieza y desinfección de todos los lugares, entre ellos: establecimientos penitenciarios, cocinas, restaurantes, escuelas, hoteles, hospitales, hogares de cuidado, plantas de elaboración de alimentos y muchos más.

- Cabinas bloqueables
- Diluye y dispensa hasta 5 productos, en botellas de 5 l
- Compatible con agua caliente (hasta 65° C)
- Presión variable entre 1,5 y 6 Bar.
- Caudales: caudal bajo 4 l/min; caudal alto 14 l/min.
- Rango de dilución estándar: Caudal bajo, de 3:1 a 125:1 (25% – 0,77%); Caudal alto, de 3:1 a 350:1 (25% – 0,28%)
- Boquillas ultra delgadas para diluciones hasta 950:1 (0,10%) y dispositivos especiales para súper concentrados hasta 1300:1 (0,08%)
- Amplia selección, 19 modelos disponibles, y opciones que pueden personalizarse con los propios colores, botones y etiquetas
- Conforme con la normativa europea EN1717 de protección contra la contaminación del agua





Número de productos	Prevención contra el flujo de retorno		Nº de productos		Gama de dilución aprox. H2O:Quím.	
	Vacío de aire (DC)	E-Gap (DB)	4 L/min.	14 L/min.	4 L/min.	14 L/min.
1 producto (con flujo reducido o alto, dilución seleccionable)	2830GBA-2	28301GB	1		3:1 a 125:1	
	2833GBA-2	28331GB		1	3:1 a 350:1	
1 producto (con flujo reducido y alto, dilución seleccionable)	2848GBA-2	28481GB	1	1	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
	2841GBA-2	28411GB	2		3:1 a 125:1	
2 productos (dilución e índice de flujo seleccionables para cada producto)	2844GBA-2	28441GB		2		3:1 a 350:1
	2846GBA-2	28461GB	1	1	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
	2850GBA-2	28501GB	3		3:1 a 125:1	
3 productos (dilución e índice de flujo seleccionables para cada producto)	2853GBA-2	28531GB		3		3:1 a 350:1
	2856GBA-2	28561GB	1	2	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
	2858GBA-2	28581GB	2	1	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
	2860GBA-2	28601GB	4		3:1 a 125:1	
4 productos (dilución e índice de flujo seleccionables para cada producto)	2864GBA-2	28641GB	1	3	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
	2865GBA-2	28651GB	2	2	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
	2866GBA-2	28661GB	3	1	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
	2867GBA-2	28671GB		4		3:1 a 350:1
Selección de cuatro (4 productos, con solo flujo bajo, solo flujo alto, y con dilución seleccionable para cada uno de ellos)	2874GBA-2	28741GB		4		3:1 a 350:1
	2875GBA-2	28751GB	4		3:1 a 125:1	
Selección de cuatro + uno (5 productos, 4 con flujo bajo más 1 de flujo alto, cada uno de ellos con dilución seleccionable)	2876GBA-2	28761GB	4	1	3:1 a 125:1	3:1 a 350:1
Cuatro compacto (cuatro productos, con solo flujo bajo, en un gabinete compacto, con botellas de máx. 2,5 L)		28621GB			3:1 a 125:1	