



StreamLine

Système de dosage automatique des produits chimiques avec un maximum de quatre venturis séparés dans un seul coffret solide en acier inoxydable

Les solutions distribuées par la série « StreamLine » d'Hydro Systems sont diluées automatiquement à la proportion exigée par le fabricant du concentré. Le système de dosage est intégré à des coffrets robustes en acier inoxydable pour assurer longévité et durabilité.

Les distributeurs StreamLine représentent l'équipement privilégié du secteur industriel en raison de la grande variété de solutions diluées automatiquement et distribuées dans des flacons vaporisateurs, des seaux, des auto-récureuses et d'autres conteneurs, le tout d'une seule pression sur un bouton.



- Dilution automatique des proportions précises
- Application conviviale des produits concentrés
- Jusqu'à quatre venturis séparés dans un seul coffret.
- Disponible avec trois types d'éjecteurs.
- Les éjecteurs Hydro E-Gap qui assurent une protection anti-refoulement grâce à l'utilisation d'un fourreau anti-refoulement (Approbation EN1717).
- Les éjecteurs à vide d'air, brevetés d'HydroGap II™ qui utilisent un vide d'air de 25 mm entre la source d'eau et l'admission de produit chimique pour assurer une protection anti-refoulement (homologation EN1717).
- Éjecteurs standard avec casse-vidé mécanique sur tuyau flexible



Numéro des produits	Dispositif anti refluxement			N° des produits		Gamme de dilution standard approx. H2O : chim.	
	Entrefer (DC)	E-Gap (DB)	E-Gap EN1717	4 l/min	14 l/min	4 l/min	14 l/min
1 Modèles produits (soit bas débit ou haut débit, choix de dilution)	832GBA-2	8321GB		1		3:1 à 125:1	
			8321LGB	1		3:1 à 125:1	
	835GBA-2	8351GB			1		3:1 à 350:1
	835HFA-2		8351LGB		1		3:1 à 350:1
2 Modèles produits (choix de dilution et volume de débit pour chaque produit)	842GBA-2	8421GB	8421LGB	2		3:1 à 125:1	
	845GBA-2	8451GB			2		3:1 à 350:1
	845HFA-2		8451LGB		2		3:1 à 350:1
	847GBA-2	8471GB	8471LGB	1	1	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
3 Modèles produits (choix de dilution et volume de débit pour chaque produit)	852GBA-2	8521GB	8521LGB	3		3:1 à 125:1	
	855GBA-2	8551GB	8551LGB		3		3:1 à 350:1
	857GBA-2	8571GB	8571LGB	1	2	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
	859GBA-2	8591GB	8591LGB	2	1	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
4 Modèles produits (choix de dilution et volume de débit pour chaque produit)	861GBA-2	8611GB	8611LGB	4		3:1 à 125:1	
	862GBA-2	8621GB	8621LGB	1	3	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
	863GBA-2	8631GB	8631LGB	2	2	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
				2	2	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
	868GBA-2	8681GB		3	1	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
			8681LGB	3	1	3:1 à 125:1	3:1 à 350:1
	869GBA-2	8691GB			4		3:1 à 350:1
		8691LGB		4		3:1 à 350:1	