

# Mercury

## Distributeur à 3 pompes intégrées pour applications de traitement du linge

Le système Mercury Laundry (traitement du linge) figure premier dans l'apport d'une technologie moderne fiable associée à une interface utilisateur simplifiée. Système de distribution institutionnel de produits chimiques avec détection de tension automatique permettant une connexion de 115 ou 220 volts aux conducteurs d'entrée à alimentation unique. Associés à ces pompes péristaltiques à ressort durables, le nouveau support de montage Quick-Klip et la programmation simplifiée par trois touches vous offrent le système d'alimentation par produit chimique le plus innovant sur le marché.

L'utilisation de l'unité Mercury Laundry est idéale pour : les hôtels et les pensions, les centres sportifs et de santé, les maisons de repos, les hôpitaux, les prisons et bien d'autres encore.

- Distributeur à 3 produits pour détergent, détachant et conditionneur.
- 6 modes de fonctionnement – Automatique, en séquence, bouton-poussoir, relais, chaud/froid et SP.
- 4 signaux d'entrée, avec vérification de signal
- Sélection formule automatique
- Programmation style chronomètre
- Logique et sortie de purge disponibles en standard.
- Compteur de charge intégré – les charges sont automatiquement enregistrées et peuvent être réinitialisées
- Unité d'une seule pièce pré-câblée pour faciliter l'installation



Utilisation  
fréquente



installations de  
restauration  
rapide



hôtels et  
logement



services de  
santé



vente au détail  
de produits  
alimentaires en  
supermarché



établissements  
carcéraux



- Centrifugeurs à ressort (rouleau double) - résultat : durée de vie du tube souple prolongée
- Système compact et économique de distribution automatique pour traitement du linge sur site
- Adapté pour machines de traitement du linge à chargement par le dessus ou frontal jusqu'à 30 kg de capacité.
- Débit : Toutes pompes confondues – 200 ml/min
- Jusqu'à 8 formules différentes
- Sélecteur de formule à distance lors de l'utilisation en mode bouton-poussoir.
- Vis à serrage à main pour un entretien facile du tube
- Support de montage Quick-Klip avec niveau à bulle intégré
- Protection par mot de passe contre l'accès non autorisé
- Boîtier entièrement garni d'un joint d'étanchéité pour protéger l'armoire de la moisissure



Modèle	Nombre de pompes péristaltiques	Formules	Débit ml/min Toutes pompes confondues
11-07840-720	2	8	200 ml/min
11-07840-730	3	8	200 ml/min