

MaxiMizer

Dispensadores de fácil utilización con gabinetes de seguridad para productos químicos

Una gama completa de dispensadores de fácil utilización de hasta 5 productos dotados de gabinetes con cierre que garantizan la seguridad tanto de los usuarios como de los productos químicos.

Gracias a los componentes químicamente inertes, sus superficies fáciles de limpiar y a su capacidad de contener los productos químicos de forma segura, el MaxiMizer es perfecto para la limpieza y la sanización de todo tipo de establecimientos como: cocinas, restaurantes, colegios, hoteles, hospitales, residencias de la tercera edad, plantas de procesamiento de alimentos, etc.

- Diluye y dispensa hasta 5 productos, en botellas de 5 L.
- Compatible con agua caliente de hasta 65°C.
- Compatible con presiones variables de entre 1,5 y 6 bar.
- Índices de flujo: flujo reducido de 4 L/min, flujo alto de 14 L/min. (flujo reducido para llenado de botellas, flujo alto para llenado de cubos).
- Gama de dilución estándar: flujo reducido de 3:1 a 125:1 (25% - 0,77%), flujo alto de 3:1 a 350:1 (25% - 0,28%).
- Boquillas ultra-estrechas para diluciones de hasta 950:1 (0,10%) y dispositivos especiales de hasta 1300:1 (0,08%) para súper-concentrados.
- Amplia selección: 19 modelos disponibles y opciones de personalización con etiquetas, botones y colores propios.



Usados a

menudo



colegios y universidades



instalaciones de comidas rápidas



restaurantes de alta cocina



hoteles y alojamiento



instalaciones sanitarias



venta de alimentos de supermercado



transporte



lavado y limpieza de vehículos



procesamiento de alimentos



cuidado de mascotas



| Número de productos | Prevención contra el flujo de retorno | | Nº de productos | | Gama de dilución aprox. H2O:Quím. | |
|--|---------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| | Vacío de aire (DC) | E-Gap (DB) | 4 L/min. | 14 L/min. | 4 L/min. | 14 L/min. |
| 1 producto (con flujo reducido o alto, dilución seleccionable) | 2830GBA-2 | 28301GB | 1 | | 3:1 a 125:1 | |
| | 2833GBA-2 | 28331GB | | 1 | 3:1 a 350:1 | |
| 1 producto (con flujo reducido y alto, dilución seleccionable) | 2848GBA-2 | 28481GB | 1 | 1 | 3:1 a 125:1 | |
| | 2841GBA-2 | 28411GB | 2 | | 3:1 a 125:1 | |
| 2 productos (dilución e índice de flujo seleccionables para cada producto) | 2844GBA-2 | 28441GB | | 2 | 3:1 a 350:1 | |
| | 2846GBA-2 | 28461GB | 1 | 1 | 3:1 a 125:1 | |
| | 2850GBA-2 | 28501GB | 3 | | 3:1 a 125:1 | |
| 3 productos (dilución e índice de flujo seleccionables para cada producto) | 2853GBA-2 | 28531GB | | 3 | 3:1 a 350:1 | |
| | 2856GBA-2 | 28561GB | 1 | 2 | 3:1 a 125:1 | |
| | 2858GBA-2 | 28581GB | 2 | 1 | 3:1 a 125:1 | |
| | 2860GBA-2 | 28601GB | 4 | | 3:1 a 125:1 | |
| 4 productos (dilución e índice de flujo seleccionables para cada producto) | 2864GBA-2 | 28641GB | 1 | 3 | 3:1 a 125:1 | |
| | 2865GBA-2 | 28651GB | 2 | 2 | 3:1 a 125:1 | |
| | 2866GBA-2 | 28661GB | 3 | 1 | 3:1 a 125:1 | |
| | 2867GBA-2 | 28671GB | | 4 | 3:1 a 350:1 | |
| Selección de cuatro (4 productos, con solo flujo bajo, solo flujo alto, y con dilución seleccionable para cada uno de ellos) | 2874GBA-2 | 28741GB | | 4 | 3:1 a 350:1 | |
| | 2875GBA-2 | 28751GB | 4 | | 3:1 a 125:1 | |
| Selección de cuatro + uno (5 productos, 4 con flujo bajo más 1 de flujo alto, cada uno de ellos con dilución seleccionable) | 2876GBA-2 | 28761GB | 4 | 1 | 3:1 a 125:1 | |
| Cuatro compacto (cuatro productos, con solo flujo bajo, en un gabinete compacto, con botellas de máx. 2,5 L) | | 28621GB | | | 3:1 a 125:1 | |